


SVEN®

Sistem acustic portabil cu
Bluetooth și radio FM

MANUAL DE UTILIZARE



PS-150

PS-155

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat Sistemul Acustic TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (28.11.2023). Acest manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor legali.

AVERTISMENT PRIVIND RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

Necătând la eforturile depuse pentru a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele inconsecvențe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu își asumă nicio responsabilitate față de persoană sau organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută în acest Manual.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportării, contactați compania care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă imediat distribuitorului.
- Verificați conținutul și prezența certificatului de garanție. Asigurați-vă, că pe certificatul de garanție este ștampila magazinului, semnătură sau ștampila lizibilă a vânzătorului și data vânzării, numărul produsului corespunde cu cel indicat în certificat. Rețineți, că în cazul pierderii certificatului de garanție sau dacă numerele nu se potrivesc, pierdeți dreptul la reparație în garanție.
- Înainte de a instala și utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest Manual și să-l păstrați pe întreaga perioadă de utilizare.
- Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

DESTINAȚIE

Sistemul acustic portabil cu Bluetooth și radio FM SVEN PS-150, PS-155 este proiectat pentru a funcționa cu PC-uri, laptop-uri și alte dispozitive mobile prin intermediul transferului de date prin Bluetooth. De asemenea, poate fi folosit pentru telefonie prin internet, la desfășurarea conferințelor video, în aplicații multimedia și jocuri interactive, pentru recunoașterea vorbirii și învățarea limbilor străine. Are un tuner FM încorporat și un player cu USB flash.

SET DE LIVRARE

- Sistem acustic – 1 buc.
- Cablu de alimentare USB la USB type-C – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Certificat de garanție – 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Iluminare RGB dinamică deconectabilă.

- Transmiterea semnalului prin Bluetooth.
- Conectare fără fir a două boxe la o singură sursă de sunet (TWS).
- Reproducerea muzicii de pe USB-flash.
- Radio FM*.
- Radiator pasiv pentru un bas profund și puternic.

* Necesită antenă externă (inclusă în set).

Construcția SA

- ① Buton de pornire/oprire a SA (apăsare îndelungată).
- ② Comutarea regimurilor de funcționare: Bluetooth/Radio/Player (apăsare scurtă); pornirea regimului TWS (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth).
- ③ Buton de micșorare a nivelului volumului (apăsare scurtă); trecere la track-ul precedent (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth sau Player); trecere la postul anterior (apăsare îndelungată în regimul radio FM).
- ④ Buton de reproducere/pauză (apăsare scurtă în regimul Bluetooth și Player); oprire a sunetului (apăsare scurtă în regimul radio FM); deconectare de la sursa de sunet (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth); căutare automată a posturilor de radio (apăsare îndelungată în regimul radio FM).
- ⑤ Buton de mărire a nivelului volumului (apăsare scurtă); trecere la track-ul următor (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth sau Player); trecere la postul următor (apăsare îndelungată în regimul radio FM).
- ⑥ Modificarea regimului de iluminare (în toate regimurile, cu excepția regimului radio FM).
- ⑦ USB: conector pentru conectarea USB flash.
- ⑧ DC 5V: conector Type-C pentru conectarea SA la încărcător, port USB laptop/PC.
- ⑨ Indicator de încărcare a bateriei.




Fig. 1.

CONECTARE ȘI UTILIZARE

Atenție! Înainte de a începe utilizarea, este necesar să încărcați complet bateria.

Încărcarea bateriei SA

- Conectați SA la portul USB al unui PC sau la încărcătorul USB, utilizând un cablu USB la USB type-C (din setul de livrare). În timpul încărcării, indicatorul ⑨ va arde roșu în continuu. Indicatorul se va stinge când bateria va fi complet încărcată.
- SA utilizează o baterie ca parte integrantă a echipamentului, de aceea, nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția sau poate deteriora dispozitivul propriu-zis.

REGIMURI DE FUNCȚIONARE

Regimul Bluetooth

- Transmisia fără fir a datelor prin Bluetooth vă permite să conectați SA fără fir la dispozitive compatibile. Raza maximă de transmisie a datelor constituie 10 m. Obstacolele, cum ar fi pereții precum și alte dispozitive electronice, pot interfera cu transmisia semnalului.
- Porniți SA în regimul Bluetooth.
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.), trebuie să selectați regimul de căutare a dispozitivelor Bluetooth. Pe ecran se va afișa numele «SVEN PS-150»/«SVEN PS-155», cu care trebuie să stabiliți o conexiune*.
- La conectarea reușită în SA se va auzi un semnal sonor scurt**.

Regimul Radio

- Pentru a îmbunătăți calitatea recepției semnalului radio, conectați cablul USB la USB type-C (din setul de livrare) la intrarea ⑧.

Porniți SA în regimul Radio – apăsați butonul ② de mai multe ori până când se activează regimul Radio. O apăsare îndelungată a butonului ④ activează regimul de căutare automată. După finalizarea scanării se va porni automat primul post de radio găsit. Cu butoanele ③ și ⑤ (apăsare îndelungată) selectați postul de radio dorit.

Regimul Player

Atenție! Sistemul de fișiere al suportului USB flash este FAT32. Capacitatea maximă este de 32 GB.

- La instalarea USB flash în slotul corespunzător, când SA este pornit, reproducerea va începe automat. Cu ajutorul butonului ④ se comută regimurile Reproducere/Pauză. Cu butoanele ③ (track-ul precedent) și ⑤ track-ul următor) puteți gestiona track-urile.

Conectarea unui SA suplimentar

La modelul «SVEN PS-150, PS-155» poate fi conectat un SA suplimentar (doar în regimul Bluetooth):

- * Pentru o conexiune la anumite modele de dispozitive prin Bluetooth, poate fi necesar să introduceți codul «0000».
- ** Dacă produsul este deja autorizat în lista dispozitivelor sursă, atunci nu este necesară reactivarea regimului de căutare. Selectați numele produsului «SVEN PS-150»/«SVEN PS-155» și comanda «conectare» de pe sursa semnalului.

- Porniți ambele SA (apăsare îndelungată a butonului ①), selectați regimul Bluetooth și conectați unul dintre dispozitive la sursa de semnal.
- Pe un SA care nu este conectat la o sursă de semnal, porniți regimul TWS cu apăsare îndelungată a butonului ②. SA se vor conecta între ele.

Notă. La pornirea ulterioară a ambelor SA acestea se vor conecta între ele automat.




Fig. 2. Schema de conectare

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsurare	Valori
Diapazonul frecvențelor, Hz	100-20 000
Putere de ieșire (RMS), W	10 (2 x 5)
Diametrul difuzorului, mm	Ø 47
Consum de curent nominal, A	0,33
Capacitatea bateriei, mA*h	1 800
Alimentare	USB = 5 V
Greutate, kg	0,55
Dimensiuni, mm	PS-150: 85 × 200 × 90 PS-155: 75 × 200 × 85

Note. Specificațiile tehnice prezentate în tabel sunt doar pentru referință și nupot fi cauza plângerilor. Produsele TM SVEN se îmbunătățesc în continuu. Din acest motiv, specificațiile tehnice și setul de livrare pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
De asemenea, aici puteți găsi o versiune actualizată a acestui Manual de utilizare.

Pentru notițe

Pentru notițe

**Sistem acustic portabil cu
Bluetooth și radio FM**

SVEN®

Model: PS-150, PS-155

Importator: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310, Kotka, Finlanda.

Model: PS-150, PS-155

Consultați termenii și condițiile garanției în certificatul de garanție sau pe site-ul **www.sven.fi**. Perioada de garanție: 12 luni. Termenul de funcționare: 2 ani.

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176 Joo Chiat Road, Nr. 02-02, Singapore, 427447. Fabricat sub controlul «SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda, Kotka, Kotolahdentie, 15 Fabricat în China.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, Nr. 02-02, Singapore, 427447.

Fabricat sub controlul companiei Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finlanda, 48310. Fabricat în China.

® Marcă comercială înregistrată a companiei Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finlanda.



3D1128

PS-150
PS-155